


オゾン水生成装置

除菌、洗浄システム 2



オゾン水のPH7.2 錆びの心配は水とほとんど同じです。

浸漬 大気放置 17日間 (全浸漬時間102時間)	アルミニウム	銅	防錆銅板	軟銅	ステンレス	
					SUS 304	SUS 430
オゾン水 (0.6~0.8 mg/l)						
水道水						
塩水 (5%NaCl)						



手洗前



オゾン流水下で15秒以上
手洗いしてください

オゾン水で手洗い